


Compensador FKC-50/63

Número de referência: 545240

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50/63
Desvio radial +/-	4 mm
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Carga permissível máx. momentânea na direção da força +/-	5000 N
Carga permissível máx. a longo prazo na direção da força +/-	5000 N
Peso do produto	1200 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da cavilha	Aço de alta liga
Material da junta articulada	Aço de alta liga
Material do acoplamento roscado	Aço
Material da placa	Alumínio fundido
Material do fusível	Aço para molas