

**Batente  
KYC-50**

Número de referência: 545242

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                           |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Tamanho                                | 50                              |
| Ajustamento da precisão                | 15 mm                           |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...80 oC                  |
| Peso do produto                        | 2270 g                          |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS      |
| Material do parafuso de parada         | Aço<br>Galvanizado              |
| Material do suporte do batente         | Alumínio<br>Anodizado           |
| Material da caixa                      | Alumínio<br>Anodizado           |
| Material da tampa                      | POM                             |
| Material do clipe                      | Aço inoxidável de liga alta     |
| Material da porca                      | Aço<br>Galvanizado              |