


Válvula básica LF-D-5M-MIDI-A-U

Número de referência: 546460

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Midi
Série	D
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Grau de filtração	5 µm
Drenagem do condensador	Completamente automático
Construção	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Proteção da bacia	Proteção da bacia metálica
Nível de separação do condensado	75 %
Pressão operacional	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	251 cfm
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	14 oF...140 oF
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	41 oF...140 oF
Temperatura ambiente	41 oF...140 oF
Tamanho dos poros	5 µm
Peso do produto	24.5 oz
Tipo de montagem	Instalação em linha Através dos acessórios
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do filtro	PE
Material da caixa	Zinco fundido
Material do copo	PC