

Montagem por flange

FZF-11/16"

Número de referência: 546554

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	11/16"
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	28 g 0.99 oz
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Liga de alumínio anodizado forjada
Material dos parafusos	Aço, galvanizado