Módulo de saída
CP-A08-M12-EL-Z

Número de referência: 546924

Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Alternativa: Pelo orifício de passagem Com guia H
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Nível de proteção	IP65 IP67
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Marca KC	KC-EMV
Certificado	Marca RCM c UL us - Listed (OL)
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA
Material da tampa	Reforçado com PA
Ecrãs LED	3 diagnósticos de módulo 8 diagnósticos do canal 8 estados do canal
N.º máx. de saídas	8
Faixa da tensão de operação CC	18 V...30 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Faixa de tensão operacional para tensão de carga CC	24 V
Observação sobre a tensão de carga	Pela conexão de tensão de carga (24V CC)
Tensão de carga do corte residual	4 Vss
Saídas da curva característica	IEC1131-T2
Lógica de comutação nas saídas	PNP (comutação positiva)
Corrente resultante máx. por módulo	4 A
Isolamento elétrico entre canais	não
Proteção do fusível (curto-circuito)	Fusível eletrónico interno por grupo