



Medida de vácuo VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG

Número de referência: 547842

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho nominal do tubo, manómetro	40
Posição de conexão	Centrado atrás
De acordo com a norma	DIN EN 837-1
Tipo de vedante no perno aparafusado	Revestimento
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Manómetro de Bourdon
Taxa de indicação	-1 bar...0 bar
Escala	Escala simples
Pressão operacional	-1 bar...0 bar
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Fator de carga contínua	0.75
Fator de carga intermitente	0.66
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	65 g
Classe de precisão de medição	2,5
Tipo de montagem	Aparafusar
Conexão pneumática	R1/8
Material do punhão aparafusado	Latão
Material da caixa	ABS
Material do segmento	PS
Material da janela de inspeção	PS