


Tampa CPX-M-AK-M

Número de referência: 548754

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	11,5 mm
Altura	13 mm
Comprimento	49 mm
Peso do produto	15 g
Nível de proteção	IP65 IP67 Quando montado De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Material de vedações	NBR
Material da tampa	Alumínio fundido
Humidade relativa	5 - 90% Não condensante