



Válvula de escape rápido SE-1/4

Número de referência: 552431

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Escape rápido
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Taxa de fluxo nominal padrão do escape de ar 6->5 bar	1700 l/min
Pressurização da taxa de fluxo nominal padrão 6->5 bar	950 l/min
Pressão operacional	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 oC...75 oC
Material da caixa	Liga de alumínio forjada Anodizado
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Largura nominal	8 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 oC...75 oC
Peso do produto	250 g
Conexão pneumática 3	G1/4
Material de vedações	NBR