


# Guia do coletor VABM-C8-12E-G14-6-M1

Número de referência: 557655

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensão da largura                            | 12 mm                          |
| N.º máx. de posições da válvula                | 6                              |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)         | 0 - Sem resistência à corrosão |
| Em conformidade com LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L              |
| Torque de aperto máx. para montagem da válvula | 0.6 Nm                         |
| Torque de aperto máx. para montagem em parede  | 5 Nm                           |
| Peso do produto                                | 585 g                          |
| Conexão pneumática 1                           | G1/4                           |
| Conexão pneumática 3                           | G1/4                           |
| Conexão pneumática 5                           | G1/4                           |
| Observação sobre os materiais                  | Em conformidade com a RoHS     |
| Material do guia do coletor                    | Liga de alumínio forjada       |