


# Módulo do conector elétrico VMPAL-EVAP-14-1-4

Número de referência: 560969

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tamanho da válvula                     | 14 mm                                                |
| N.º máx. de posições da válvula        | 4                                                    |
| N.º máx. de bobinas solenoide          | 4                                                    |
| Função integrada                       | Atribuição da função da válvula codificada por cores |
| Tensão de funcionamento nominal CC     | 24 V                                                 |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 3 - Risco de corrosão alto                           |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...50 oC                                        |
| Peso do produto                        | 29 g                                                 |
| Cor da caixa                           | Cinza                                                |
| Material da caixa                      | PA                                                   |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                           |