

Bloco do coletor CPX-P-AB-4XM12-4POL

Número de referência: 565706

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	(incl. bloco de interligação e sistema de conexão) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Tipo de montagem	No bloco de interligação CPX-M-GE..
Peso do produto	120 g
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	95 % Não condensante
Nível de proteção	IP65
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão (quando instalado)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA
Ligação elétrica	4 pinos 4x tomada Programação A Conector livre circular M12 x 1