

Módulo de medição CPX-CMIX-M1-1

Número de referência: 567417

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnóstico	Diagnóstico orientado pelo canal e pelo módulo
Proteção contra curto-circuito	sim
Diagnóstico específico do dispositivo	Subtensão dos módulos Subtensão do sistema de medição Através do indicador local de 7 segmentos
Número máx. de módulos	9
Ecrã	Indicador de 7 segmentos
Indicadores de estado	LED amarelo = PL (Power Last) LED vermelho = erro
Faixa da tensão de operação CC	18 V...30 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Falha na potência do tampão principal	10 ms
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	80 mA
Certificado	C-Tick
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	5 - 95% Não condensante
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	140 g
Eixos por linha	1
N.º de linhas do eixo	1
Comprimento máx. da linha	30 m
Ligação elétrica, interface de controlo	Tomada M9 5 pinos
Interface de controlo	Digital Barramento CAN com protocolo Festo
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA