Módulo do conector elétrico
VMPAL-EVAP-20-SP

Número de referência: 571011



Ficha técnica

Característica	Valor
Função integrada	Módulo da fonte de alimentação (transmissão do sinal)
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	14 g
Cor da caixa	Preto
Material da caixa	PA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS