


Válvula temporizadora VZO-3-PK-3

Número de referência: 5754

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	2 mm
Tipo de atuação	Pneumático
Construção	Válvula de assento axial com retorno da mola
Sobreposição	Sobreposição negativa
Observação sobre o procedimento de verificação forçado	Comutação de frequência pelo menos uma vez por semana
Pressão operacional	2.5 bar...8 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	60 l/min
Tempo de atraso ajustável	0.25 s...5 s
Período de pausa para reposição	50 ms
Precisão de repetição da configuração do tempo	± 0,5 s
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Meio de controlo	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	150 g
Tipo de montagem	Alternativa: Montagem do painel frontal Na estrutura de montagem
Conexão pneumática	PK-3
Material da caixa	Zinco fundido