


Base de apoio VMPAC-AP-14-B-2

Número de referência: 576575

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	32.8 mm
Comprimento	169 mm
Dimensão da largura	26.8 mm
N.º máx. de posições da válvula	1
Pressão operacional	-0.9 bar...8 bar
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	160 g
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA