

Tampa de vedação CV-PK-6-B

Número de referência: 6215

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Conexão pneumática 1	Para tubos de diâmetro externo 8 mm Para conexão dentada com diâmetro interno de 6 mm com porca de capa
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	TPE-U(PU)