Válvula do painel frontal
SV-3-M5

Número de referência: 6817



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	3/2 vias, fechadas, monoestáveis
Tipo de atuação	Manual
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	65 l/min
Pressão operacional	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Construção	Válvula de assento axial com retorno da mola
Método de reposição	Mola mecânica
Largura nominal	2 mm
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de controlo	Direto
Direção de fluxo	Não reversível
Sobreposição	Sobreposição positiva
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força de atuação	12 N
Peso do produto	40 g
Tipo de montagem	Montagem do painel frontal Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	M5
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Polímero Latão