

Interruptor de seletor HW-6-38

Número de referência: 7199

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	8/6 vias, solenoide duplo
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	180 l/min
Porta de trabalho pneumática	M5
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Tipo de controlo	Direto
Vazamento total	1 l/h
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	1.7 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 10%
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5