

Bobina do solenoide VACN-N-A1-3A

Número de referência: 8029135

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	F
Classe de isolamento do fio esmaltado	F
Características da bobina	230V CA: 50 Hz, potência de tração 6,2 VA, resistência ao arranque 3,7 VA 230V CA: 60 Hz, potência de tração 4,9 VA, resistência ao arranque 2,9 VA
Resistência a sobretensão	4 kV
Nível de contaminação	3
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Classificação marítima	Ver certificado
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Autoridade emissora do certificado	DNV TAA000011J
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Peso do produto	95 g
Ligação elétrica	Tipo A De acordo com EN 175301-803
Tipo de montagem	Com porca moleteada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Polímero Aço
Material dos contactos do pino	Latão
Material do enrolamento	Cobre