

**Encaixe em T**  
**NPFC-T-2G12-R12-FMF**  
Número de referência: 8030249

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Material do encaixe roscado            | Latão niquelado                                     |
| Tamanho da embalagem                   | 10                                                  |
| Pressão operacional                    | -0.95 bar...50 bar                                  |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão                    |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Temperatura ambiente                   | -20 oC...150 oC                                     |
| Peso do produto                        | 114.2 g                                             |
| Conexão pneumática 1                   | G1/2                                                |
| Conexão pneumática 2                   | R1/2                                                |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                          |