

Bobina do solenoide VACF-B-C1-3W

Número de referência: 8030817

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
De acordo com a norma	IEC 61010-1
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	H
Características da bobina	230/240V CA: 50/60 Hz, potência inicial 5,8 VA, resistência ao arranque 4,6 VA
Resistência a sobretensão	4 kV
Nível de contaminação	3
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Autoridade emissora do certificado	UL MH18122
Ambiente restrito e temperatura média	-20 - 50 °C
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 oC...50 oC
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Peso do produto	51.1 g
Ligação elétrica	Tipo C De acordo com EN 175301-803
Tipo de montagem	Com porca moleteada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA Aço
Material da bobina do solenoide	Cobre Aço Termoplástico
Material do enrolamento	Cobre