


## Barreira de extremidade VABE-S1-1R-N12

Número de referência: 8032671

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura                                | 44 mm                                                                                             |
| Função de escape de ar                 | Estrangulável                                                                                     |
| De acordo com a norma                  | ISO 5599-1                                                                                        |
| Pressão operacional                    | -0.09 MPa...1.6 MPa<br>-0.9 bar...16 bar                                                          |
| Adequabilidade para vácuo              | sim                                                                                               |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 0 - Sem resistência à corrosão                                                                    |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura de armazenamento           | -20 oC...60 oC                                                                                    |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...50 oC                                                                                    |
| Meio de controlo                       | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...50 oC                                                                                    |
| Peso do produto                        | 410 g                                                                                             |
| Tipo de montagem                       | com passagem de orifício para parafuso M6                                                         |
| Conexão pneumática 1                   | 1/2 NPT                                                                                           |
| Conexão pneumática 3                   | 1/2 NPT                                                                                           |
| Conexão pneumática 5                   | 1/2 NPT                                                                                           |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da barreira de extremidade    | Alumínio fundido                                                                                  |