Distribuidor
NEDY-

Número de referência: 8032867

Ficha técnica

Característica	Valor
Certificado	Marca RCM
Tipo de distribuidor	2 em 1
Indicação do estado operacional	LED verde
Indicação do estado de comutação	LED amarelo
Indicador de estado do sinal	LED amarelo
Funções adicionais	Redução da corrente de manutenção
Designação principal	Com suporte para etiquetas de identificação Sem suporte da etiqueta de identificação
Tipo de montagem	com passagem de orifício para parafuso M2 Através dos acessórios
Ligação elétrica 1, função	Lado do controlador
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Cabo Conectores
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Reto Angular
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101 M8 x1 programado com A de acordo com EN 61076-2-104 Extremidade aberta
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3 4
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Trava de parafuso com sextavado de 13 mm e rolos guia longitudinais Trava de parafuso com hexágono de 9 mm e rolos guia longitudinais Direcionável
Conexão elétrica 1, tipo de montagem compatível	Compatível com fixação por meio de parafuso giratório/não giratório
Ligação elétrica 2, função	Extremidade do dispositivo de campo
Ligação elétrica 2, tipo de conexão	2x tomada 2x cabo
Ligação elétrica 2, saída do cabo	Direto Angular Em rotação

Característica	Valor
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Padrão de conexão ZB, parafuso do tubo Padrão de conexão ZC, parafuso do tubo Diagrama da conexão ZC, parafuso métrico Padrão de conexão H Tipo do diagrama de conexão A de acordo com a norma EN 175301-803 Diagrama de conexão tipo B de acordo com a norma EN 175301-803 Diagrama de conexão formato B de acordo com o padrão industrial, 11 mm Diagrama de conexão tipo C de acordo com a norma EN 175301-803 Diagrama de conexão formato C de acordo com a norma industrial, 9,4 mm M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101 M8 x1, programado com A, de acordo com EN 61076-2-104 Extremidade aberta
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	2 3 4 5
Ligação elétrica 2, tipo de montagem	Trava de parafuso com hexágono de 13 mm e rolos guia longitudinais Trava de parafuso com hexágono de 9 mm e rolos guia longitudinais Na válvula solenoide do ar com parafuso central M2 Na válvula solenoide de ar com parafuso central M2,5 Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3 Na válvula solenoide através do parafuso autorroscante Direcionável Inserido
Conexão elétrica 2, tipo de montagem compatível	Compatível com fixação por meio de parafuso giratório/não giratório
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...30 V
Carga admissível da corrente a 40 ºC	0.5 A...4 A
Resistência a sobretensão	0.8 kV
Comprimento do cabo 1	0.3 m...30 m
Comprimento do cabo 2	0.3 m...30 m
Característica do cabo	com aptidão para cadeias de energia/com aptidão para robô
Secção cruzada do condutor nominal	0.14 mm² 0.25 mm²
Temperatura ambiente	-25 oC...85 oC
Observação sobre a temperatura ambiente	-10 -40ºC quando montado pelo orifício de passagem
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS Sem halogéneos Sem éster de ácido fosfórico
Nível de contaminação	3
Material da bainha do cabo	TPE-U(PUR)
Cor da bainha do cabo	Cinza
Material da caixa	PA PC TPE-U(PUR)
Cor da caixa	Preto