

# Conjunto de montagem axial EAMM-A-M80-120GA

Número de referência: 8063571

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	35 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	151 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	60 Nm
Peso do produto	1661 g
Código da interface, atuador	M80
Código da interface, Motor in	120GA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS