


Filtros de vácuo OAFF-G3-7

Número de referência: 8068945

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Grau de filtração	40 µm
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	1.5 g
Tipo de montagem	Empurra Trava
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material do filtro	Tecido PA
Material da caixa	POM
Adequação do impulso de ejeção	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi