


Guia do coletor VABM-P7-18M-G18-M5-6

Número de referência: 8076388

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	18 mm
Construção	Direção de conexão lateral
N.º máx. de posições da válvula	6
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	0.6 Nm
Peso do produto	270 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada