

Suporte da etiqueta de identificação NEAU-LH-2

Número de referência: 8078306

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	5,4 mm
Altura	10,3 mm
Comprimento	23 mm
Tipo de montagem	Clipe
Peso do produto	0.3 g
Tamanho da embalagem	100
Temperatura ambiente	-40 °C...100 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS Sem halogéneos
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Diâmetro do cabo	2.5 mm...3.5 mm
Cor	Transparente