

Cilindro do tampão DFST-50-30-Y4-A-G2

Número de referência: 8090405

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	30 mm
Diâmetro do pistão	50 mm
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades Amortecedor pneumático, ajustável, na frente
Posição de montagem	Vertical
Modo de funcionamento	Dupla ação Tração
Construção	Biela com alavanca articulada
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Detecção de posição da alavanca curva	Para sensores indutivos
Proteção contra rotação/guia	Haste guia
Pressão operacional	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Curso do amortecimento	15 mm
Força de impacto permissível na biela estendida	3000 N
Peso do produto	1900 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Alumínio fundido
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta
Material do rolete	POM