


Bobina solenoide VACN-N-R4-1

Número de referência: 8104527

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
De acordo com a norma	DESINA
Indicador de estado do sinal	LED
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	F
Classe de isolamento do fio esmaltado	H
Características da bobina	24V CC: 2,7W
Nível de contaminação	3
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Peso do produto	100 g
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Conectores
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Trava do parafuso
Tipo de montagem	Com porca moleteada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Polímero
Material da bobina do solenoide	Termofixo Cobre Aço
Material do enrolamento	Cobre