


Conjunto de montagem axial EAMM-A-P5-28B-38AA

Número de referência: 8107710

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque transmissível	1.1 Nm
Peso do produto	59 g
Código da interface, atuador	P5-28B
Código da interface, Motor in	38AA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS