



Placa alimentadora de pressão vertical VMPA14-VSP-QS10

Número de referência: 8110625

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	14 mm
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de piloto MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	55 g
Conexão pneumática 1	QS-10
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa de alimentação	Reforçado com PA