

Módulo eletrônico VMPA-MPM-EMM-P5

Número de referência: 8111881

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de posições da válvula	1
N.º máx. de bobinas solenoide	1
Proteção contra inversão da polaridade	sim
Funções adicionais	para válvula de arranque progressivo
Faixa de tensão operacional para tensão de carga CC	21.6 V...26.4 V
Corrente nominal de recolha por bobina solenoide	60 mA até 30 ms
Corrente nominal com redução da corrente	22 mA após 30 ms
Isolamento elétrico entre o canal e o barramento interno	não
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão (quando instalado)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	20 g
Controlo elétrico	Tomada multipinos
Material da caixa	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS