

Bobina solenoide VACC-S18-120-K4-1U-KS4ME

Número de referência: 8118323

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Indicação da posição de comutação	não
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	H
Características da bobina	24V CA: 50/60 Hz, potência 12,0 VA 24V CC: 12,0W
Flutuações permissíveis da tensão	-15% / +10%
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (KR) Zona 21 (KR)
Autoridade emissora do certificado	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Tipo de proteção contra ignição para gás	Ex e mb IIC T4
Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ex-temperatura ambiente	T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP66
Peso do produto	580 g
Ligação elétrica	Caixa do terminal, rosca da entrada do cabo M20 x 1,5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS