

# Manga de sujeição EAMH-60-14-C18.1

Número de referência: 8125353

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                | Valor                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tamanho                       | 60                         |
| Posição de montagem           | Qualquer um                |
| Velocidade rotacional máx.    | 6000 1/min                 |
| Em conformidade com LABS      | VDMA24364-B2-L             |
| Temperatura de armazenamento  | -25 oC...60 oC             |
| Humidade relativa             | 0 - 95 %                   |
| Temperatura ambiente          | -10 oC...60 oC             |
| Momento de inércia            | 1.03 kgmm <sup>2</sup>     |
| Peso do produto               | 21 g                       |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |