

Suporte VMPA14-FTI

Número de referência: 8129127

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	14
Posição de montagem	Qualquer um
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...40 oC
Temperatura do meio	-5 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Peso do produto	0.1 g
Tipo de montagem	Apertado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte de retenção	POM