

Suporte da etiqueta de identificação NEAU-LH-4

Número de referência: 8143238

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	5,4 mm
Altura	12,1 mm
Comprimento	23 mm
Tipo de montagem	Clipe
Peso do produto	0.3 g
Tamanho da embalagem	100
Temperatura ambiente	-40 °C...100 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS Sem halogéneos
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Diâmetro do cabo	4.2 mm...5.6 mm
Cor	Transparente