

Conector de cabos NETC-M20-PBK-T14

Número de referência: 8151590

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-40 oC...100 oC
Nível de proteção	IP66 IP68
Observação sobre o nível de proteção	IP68 a 5 bar durante 30 minutos
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Tamanho	M20 x 1,5
Diâmetro do cabo	4 mm...13 mm
Cor	Preto
Material do conector do cabo	PA
Material de vedações	EPDM
Peso do produto	14 g
Tamanho da embalagem	1
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS