


Suporte de montagem MS4-WP-F1A

Número de referência: 8176694

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	4
Série	MS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Peso do produto	39 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material do conector de módulo	POM Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta
Material do suporte angular	Alumínio fundido