

Tampa de cobertura NEAU-AK-M8

Número de referência: 8196625

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	10 mm
Altura	11 mm
Tamanho	M8 x 1
Desenho	Bujão
Tipo de montagem	Aparafusamento
Peso do produto	4.8 g
Tamanho da embalagem	8
Ligação elétrica	Tomada
Nível de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cor da caixa	Preto
Material da caixa	PBT
Posição de montagem	Qualquer um
Humidade relativa	0 - 90%
Teste de incêndio	UL94 V-0
Cor	Preto