

Coupling
EAMD-56-56-25-23X27-U

Número de referência: 8196717

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	25 mm
Diâmetro do suporte 2	23 mm
Tamanho	56
Comprimento nominal	56 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	172 kgmm ²
Torque transmissível	58 Nm
Peso do produto	459 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS