


Axial kit
EAMM-A-N48-60H-G2
Número de referência: 8197465

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	46 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	39 kgmm ²
Torque transmissível	21 Nm
Peso do produto	452 g
Código da interface, atuador	N48
Código da interface, Motor in	60H
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS