



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20
Posição de montagem	Qualquer um
Para diâmetro do pistão	Ø20
Construção	Eixo motor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-C1-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Classe de sala limpa	Classe 9 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Binário de flexão máx.	5 Nm
Carga axial estática máx.	350 N
Peso do produto	93 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e manga central
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do moente	Aço temperado