


# Placa de alimentação VMPA-FB-SP-M12-V

Número de referência: 8204604

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fonte de alimentação máx.              | 4 A                                        |
| Tensão de funcionamento nominal CC     | 24 V                                       |
| Flutuações permissíveis da tensão      | +/- 25%                                    |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão           |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Nível de proteção                      | IP65                                       |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...50 oC                              |
| Peso do produto                        | 200 g                                      |
| Ligação elétrica                       | 5 pinos<br>Conector livre circular M12 x 1 |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                 |
| Material da tampa                      | Reforçado com PA                           |
| Material da caixa                      | Alumínio fundido                           |