

Placa adaptável OAMC-PA-M4-9

Número de referência: 8205197

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Material do suporte de montagem	Alumínio anodizado
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Placa base
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-::-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx.	1 Nm
Peso do produto	215 g
Tipo de montagem	Montagem direta através da rosca
Montagem da ventosa	Rosca interior M4
Montagem da ventosa, quantidade	9
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da placa	Liga de alumínio anodizado forjada