

Dedo de agarre HAFH-B30-16-45-N

Número de referência: 8207226

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Para garras
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	42 g
Tipo de montagem	Aparafusado à garra pneumática
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do mordente	Liga de alumínio forjado, anodizado
Material da tampa	POM
Material da placa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material dos parafusos	Aço, galvanizado
Material do pino de centragem	Aço
Material do dedo da pinça	Liga de alumínio anodizado forjada