

Compensador de altura VAL-1/4-20-F1A

Número de referência: 8214724

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	20 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Conexão do vácuo em cima
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	118 g
Tipo de montagem	com rosca exterior M26x1,5
Montagem da ventosa	Rosca interior G1/4
Conexão de vácuo	Rosca interior G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio
Material do suporte de retenção	Alumínio POM Aço inoxidável de liga alta