


Conjunto de montagem axial EAMM-A-T42-40R

Número de referência: 8217185

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	46 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	3.2 kgmm ²
Torque transmissível	7.5 Nm
Peso do produto	178 g
Código da interface, atuador	T42
Código da interface, Motor in	40R 40RA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS