


Conjunto de montagem axial EAMM-A-T42-84AA

Número de referência: 8217188

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	69.1 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	5.76 kgmm²
Torque transmissível	10 Nm
Peso do produto	674 g
Código da interface, atuador	T42
Código da interface, Motor in	84AA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS