

Unidade de indicação e controlo CDSV-P20-A

FESTO

Número de referência: 8217573



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento máx. da linha	3 m
Componentes de controlo	3 botões de pressão
Proteção contra inversão da polaridade	Para todas as conexões elétricas
Proteção contra sobrecarga	Presente
Faixa da tensão de operação CC	15 V...30 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	Eletrónica: <= 100 mA
Consumo máx. de corrente	20 mA
Marca KC	KC-EMV
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íons de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Compatibilidade com salas limpas, medida de acordo com a norma ISO 14644-14	Classe 4 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura de armazenamento	-20 °C...80 °C
Humidade relativa	0 - 85%
Nível de proteção	IP40
Classe de proteção	III
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	21 g
Consumo de potência elétrica	0.5 W
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Altura de trabalho nominal	<= 2000 m NHN
Tipo de ecrã	LCD da retaguarda
Indicação do estado operacional	através da retroiluminação
Indicação de estado	LED azul = estado normal LED vermelho = anomalia
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA