

# Cilindro redondo DPRA-N-1 1/16"-6-ME-N

Número de referência: 8217852

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso                                  | 6 in                                                                                              |
| Diâmetro do pistão                     | 1 1/16"                                                                                           |
| Rosca da biela                         | 5/16-24 UNF-2A                                                                                    |
| Amortecimento                          | Sem amortecimento                                                                                 |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                                                       |
| Extremidade da biela                   | Rosca macho                                                                                       |
| Construção                             | Pistão<br>Biela<br>Tambor do cilindro                                                             |
| Detecção de posição                    | Sem                                                                                               |
| Proteção contra rotação/guia           | Biela redonda                                                                                     |
| Pressão operacional                    | 9.99 psi...150 psi                                                                                |
| Modo de funcionamento                  | Dupla ação                                                                                        |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                  |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364 zona III                                                                                |
| Temperatura ambiente                   | -40 oF...300 oF                                                                                   |
| Peso do produto                        | 0.64 lb                                                                                           |
| Conexão pneumática                     | 1/8 NPT                                                                                           |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material de vedações                   | NBR                                                                                               |
| Material da biela                      | Aço inoxidável de liga alta                                                                       |
| Material do tambor do cilindro         | Aço inoxidável de liga alta                                                                       |